



Aperçu

Le plateau membrane Secabo égalise les différences d'épaisseur de matériaux; il n'est donc plus nécessaire de combler les différences d'épaisseur, ce qui accélère la procédure. Le transfert peut également être pressé près boutons, fermetures éclair, coutures. Le principe est très simple, pompez à la main pour gonfler le plateau qui distribue ainsi une pression identique sur tout l'article et permet ainsi de poser vos transferts à proximité de surépaisseurs. Les plateaux membrane Secabo ont une surface de travail de 38cm x 38cm et 40cm x 50cm, la taille réelle des plateaux est de 45cm x 45cm et 47cm x 57cm. Les plateaux membrane s'utilisent avec les modèles de presses Secabo TC5, TC7, TS7 et TPD7 et peuvent être montés directement sur le socle des presses ou en combinaison avec le chariot et le chariot coulissant.

Données techniques

Dimensions	47cm x 57cm x 5,5cm x 5,5cm
Réglage de la pression	Réglage sur la presse de transfert, réglage fin par boule de soufflage et vanne de vidange
Poids sans emballage	13 kg
Taille du plateau	40cm x 50cm
Éléments fournis	Plaque de base du diaphragme avec embase vissée, matériel de fixation
pression max	selon les données de puissance de la presse de transfert jusqu'à 500 g/cm ²
temperature maximale	230 °C
Environnement	5°C - +35°C/ 30% - 70% humidité de l'air

vues



